

MEDIA GRAPHICS NEWS RELEASE

美容業界向けフェイスシールド

『サロン用フェイシャルシールド』の開発について

株式会社 メディア グラフィックスは、美容業界の接客サービスの場面を想定した飛沫感染防止対策として、美容関連の従事者向けのフェイスシールド『サロン用フェイシャルシールド』を開発いたしました。

従来のフェイスシールドは、向かい合う両者の位置関係がほぼ同じ目線で対面する場面での飛沫感染防止を目的に、フェイスシールドを頭部で固定し、顔の下の部分が開放となっている構造のものが主流です。

弊社では、化粧品やエステティックサロン、美容室関連の企業様とお取引をさせていただいておりますが、お取引先様から、「美容業界向けのフェイスシールドを作れないか？」というお声をいただいております。エステティックやマッサージ、理美容などの美容業界は、接客・施術サービスでお客様と近い距離で接する時間が長いうえ、従事者がお客様のお顔の上方に位置するケースが多く、従来のフェイスシールドでは、従事者が装着しても、下方開放部がお客様のお顔の真上になり、お客様、従事者とも飛沫感染のリスクについて不安がありました。今後、自粛緩和、営業再開にあたり、お客様に安心してサービスを受けていただくために、マスクだけでなく、より飛沫感染防止の対策を徹底したいというご要望に応え、弊社の印刷物を加工する「打ち抜き機」を活用し、樹脂製のフェイスシールドを開発いたしました。

『サロン用フェイシャルシールド』の特長

1 シールド下方の開放を軽減

樹脂製のシールド本体の側面のスリットに不織布マスク等の耳掛けゴムを通すことにより、マスクと一体化する構造となっております。これにより、お客様と顔が近くなるシールド下方の開放が狭くなるため、飛沫感染防止とともに、お客様の心理的な不安を軽減する効果があります。

2 装着時の圧迫感を軽減

額の部分に発泡素材のガードを貼付することで、顔との密着を高めるとともに、装着時の圧迫感を軽減を図っております。

3 素材の軽量化

マスクと一体化する構造により、素材の軽量化も実現（製品重量 22g 弊社の従来品（頭部固定型 67g）に比べ約 1/3 の軽さ）し、装着しての施術・サービス時のストレスも軽減しております。

4 衛生管理に十分に配慮して製造

弊社工場内クリーンルーム（化粧品 GMP に準拠したクラス 100,000、化粧品および医薬部外品の製造認可（包装・表示・保管）を取得済み）において、衛生管理に十分配慮したうえで、組み立て、包装を行っております。

[本案件に関する お問い合わせ・ご注文]

弊社公式サイトから、メールで受け付けております。

<https://www.mediagraphics.jp/contact/input.html>

株式会社 メディア グラフィックス 〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-9-5
FORECAST 五反田 WEST 3F 03-3495-1051(代表) <https://www.mediagraphics.jp/>




サロン用 フェイシャルシールド

取扱説明書

本製品は、マスクをセットし、マスクの紐で装着する
サロン用フェイシャルシールドです。

フェイシャルシールドの装着方法

- ① まずマスクをセットします。フェイシャルシールドを顎あてが上面になるように平らなところに置きます。
- ② マスクを、顔に接する面を上にしてフェイシャルシールドの上に置き、切り込みにマスクの紐を通します。
- ③ 両側の切り込みにマスクの紐を通した後、フェイシャルシールドとマスクを一緒に装着します。
- ④ 顎あてが顎の位置にくるように調節して、装着完了です。



使用目的

エステ、フェイシャルマッサージなど対面での施術時に、飛沫がかからないようにするとともに、施術者の顔面も飛沫からガードします。お客さま、施術者とも安心な環境を提供します。

※あらゆる液体飛沫から本品および顔面の損傷を防止することを保証するものではありません。
化学薬品、液体飛沫や浮遊粉じんが発生する作業には、ゴーグル型保護めがねを併用してください。

使用上の注意

- 本品の改造、変形はしないでください。改造・変形することにより、本来の機能を果たさなくなる可能性があります。
- 安全のため、破損・変形したフェイシャルシールドは使用しないでください。
- 本品を直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 本品にゴミ、ホコリ、ファンデーションなどが付着した場合は、表面を水に浸し、汚れを指先などで落とした後、柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 使用後はアルコールで消毒してください。

交換時期：

本品に傷がついたり、透明度が低下したりした場合は交換してください。

材質：アリンダ

ポリエステルをベースに、外側は耐水性、耐候性に優れた透明コーティング層、内側は帯電防止層となっています。透明度はヘイズ6%以下。

※マジックインキを使用しないでください。インキがコーティング層に浸透し、汚れの原因となります。



■ 製造・販売

株式会社 メディア グラフィックス

〒141-0031 東京都品川区西五反田8-9-5

TEL.03-3495-1051 <https://www.mediagraphics.jp/>